



水まわりの快適空間

|| エコラ ||

UD

Counter



ポリエステル樹脂製人工大理石「エコラUDカウンター」物性表


物性データ

項目	測定項目	試験方法	単位・判定	結果
表面硬度	バーコル硬度	JIS-K-6911 (5.16.2)	—	46
強度	引張強度	JIS-K-7113	Mpa	16.6
	曲げ強度	JIS-K-6911 (5.17)		38.8
耐熱	耐熱性 (100℃ 10分間)	スコーチアイロンテスター 10分間	○…変化なし	○
	耐熱性 (200℃ 10分間)	〃	△…微妙な変化	○
耐薬品性	10%クエン酸	JIS-K-6902 (2.6)	○…変化なし	○
	10%アンモニア	〃	△…微妙な変化	○
耐汚染性	コーヒー	JIS-K-6902 (2.6)	○…変化なし △…微妙な変化 ×…強い変化	○
	ヘヤーリキッド	〃		○
	ヘヤートニック	〃		○
	マニキュア	〃		○(除)
	口紅	〃		○
	油性マジック	〃		○(エ)
	タバコ	市販のライターで火をつけた物(試験体表面に10分間静置)		△
その他	比重	JIS-K-7112 (5.1)	—	1.77
	吸水率	JIS-K-6911 (5.26)	%	0.07

※物性値は代表値であり、保障値ではありません。 ※耐汚染性…○(除)とは、徐光液拭きにて除去可能という意味です。 ※耐汚染性…○(エ)とは、エチルアルコール拭きにて除去可能という意味です。
※耐シガレット製…表面のみの汚染である為、＃1000のサンドペーパーにて研磨することにより除去可能です。
※コードデンキ、毛染剤、養毛剤などの薬液がかかったまま放置しておきますと、表面が変色することがありますので、すぐに洗い流してください。

基本仕様 ゲルコート層により表面が保護されたポリエステル樹脂製人工大理石

構造図



寸法公差	100mm以下	±2mm
	101mm以上500mm以下	±3mm
	501mm以上	±4mm

カラーバリエーション

プレーンシリーズ



マイルドシリーズ



オニックスシリーズ



ポリエステル人工大理石

表面に艶が有り、深みのある色合いが特徴的です。
汚れも付きにくく、お手入れも容易に行えます。

※マイルドシリーズ・オニックスシリーズの流れ模様は平面部のみとなります。
ボウル内部には模様が入りませんのでご了承ください。
※写真は印刷の為、現物と色調が多少異なります。

販売店



開発・製造

株式会社タイムック

□ 本 社
〒501-2603 岐阜県関市武芸川町八幡7-1
TEL (0575) 46-1106 FAX (0575) 46-1074

□ 建材事業部・総合研究所
〒509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町1-84
TEL (058) 379-2538 FAX (058) 322-5382

e-mail kenzai@timec-g.jp
http://www.timec-g.jp/kenzai/

※このカタログの掲載商品の色は、印刷のため現品と多少異なる場合がございます。
※このカタログの掲載商品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※お客様の個人情報は、ホームページ掲載のプライバシーポリシーに添って適切に取扱っております。



ライフステージ、ライフスタイルによって

自由にセレクトできる

オリジナルの人工大理石カウンター。

心地よさのあふれる空間をつくり出します。

デザイン

高級感のある人工大理石を使用し、美しく居心地の良い空間を演出しながらも生活のニーズに合わせた最適仕様。

メンテナンス

汚れがつきにくく無理な姿勢をとることなく、少ない力で楽に掃除ができるフラット設計。

エコラ
UD
Counter

安全性

使いやすさと安全性に配慮した角面はデザイン性にも優れたやさしいR設計仕様。

クリーン

抗菌仕様により、雑菌の増殖を抑える効果があります。
(オプション)

CONTENTS

エコラUD 断面形状【ボウル後付け】 P3

- ◆ UD-600
- ◆ UD-N600
- ◆ UD-575
- ◆ UD-550
- ◆ UD-500
- ◆ UD-450
- ◆ UD-400
- ◆ UD-350
- ◆ UD-260
- ◆ UD-面台

エコラUD ラウンド形状【ボウル一体】 P4

- ◆ TS-56R
- ◆ TS-53R
- ◆ TS-54R
- ◆ TS-540

エコラUD ストレート形状【ボウル一体】 P5

- ◆ TS-60S
- ◆ TS-600
- ◆ TS-55S
- ◆ TS-56D

エコラUD フリータイプ【ボウル一体】 P6

- ◆ TS-F0000-D
- ◆ TS-F0000-S
- ◆ TS-F0000-O

エコラUD 省スペース型【ボウル一体】 P7

- ◆ TS-500SG
- ◆ TS-C50R
- ◆ TT-40R

- ◆ TT-30R
- ◆ TT-22S

エコラUD 物性表・カウンターカラー P8

- 車いす対応カウンター



断面形状


【ボウル後付け】

エプロンの
高さ調整
可能

共用スペースでの利用目的で開発したシリーズ


UD-600

最大間口：3600




UD-N600

最大間口：3600
水返し付き




UD-575

最大間口：3000




UD-550

最大間口：3600




UD-500

最大間口：3600




UD-450

最大間口：3600




UD-400

最大間口：3600




UD-350

最大間口：3600




UD-260

最大間口：3600



UD-面台

最大間口：3600



ラウンド形状
【ボウル一体】




ストレート形状
【ボウル一体】




高級感あふれる人工大理石の落ち着いたデザイン

汚れが付きにくく掃除がしやすいボウル一体洗面


TS-56R オーバーフロー 有・無 選択




TS-53R オーバーフロー 有・無 選択





TS-54R オーバーフロー 有・無 選択




TS-54O オーバーフロー 有・無 選択




TS-60S オーバーフロー付




TS-60O オーバーフロー付



TS-56D オーバーフロー 有・無 選択



TS-55S オーバーフロー 有・無 選択



フリータイプ

【ボウル一体】

最大間口
3600まで
対応

省スペース型

【ボウル一体】

多用途に対応出来るオーダーカウンター







限られた空間に最適なコンパクトサイズ

品番説明 TS-F1800-D(2)

間口寸法 ボウル形状 ボウルの数

TS-F1800-D(2)

オーバーフロー 有・無 選択



TS-F1800-O(2)

オーバーフロー 有・無 選択





TS-F1800-S(2)

オーバーフロー 有・無 選択




TS-50 OSG

オーバーフロー 有・無 選択




TS-C50R

オーバーフロー 有・無 選択




TT-40R

オーバーフロー 無




TT-30R

オーバーフロー 無



TT-22S

オーバーフロー 無



ポリエステル樹脂製人工大理石「エコラUDカウンター」物性表


物性データ

項目	測定項目	試験方法	単位・判定	結果
表面硬度	バーコル硬度	JIS-K-6911 (5.16.2)	—	46
強度	引張強度	JIS-K-7113	Mpa	16.6
	曲げ強度	JIS-K-6911 (5.17)		38.8
耐熱	耐熱性 (100℃ 10分間)	スコーチアイロンテスター 10分間	○…変化なし	○
	耐熱性 (200℃ 10分間)	〃	△…微妙な変化	○
耐薬品性	10%クエン酸	JIS-K-6902 (2.6)	○…変化なし	○
	10%アンモニア	〃	△…微妙な変化	○
耐汚染性	コーヒー	JIS-K-6902 (2.6)	○…変化なし △…微妙な変化 ×…強い変化	○
	ヘヤーリキッド	〃		○
	ヘヤートニック	〃		○
	マニキュア	〃		○(除)
	口紅	〃		○
	油性マジック	〃		○(エ)
	タバコ	市販のライターで火をつけた物 (試験体表面に10分間静置)		△
その他	比重	JIS-K-7112 (5.1)	—	1.77
	吸水率	JIS-K-6911 (5.26)	%	0.07

※物性値は代表値であり、保障値ではありません。 ※耐汚染性…○(除)とは、徐光液拭きにて除去可能という意味です。 ※耐汚染性…○(エ)とは、エチルアルコール拭きにて除去可能という意味です。
 ※耐シガレット製…表面のみの汚染である為、#1000のサンドペーパーにて研磨することにより除去可能です。
 ※ヨードチンキ、毛染剤、養毛剤などの薬液がかかったまま放置しておきますと、表面が変色することがありますので、すぐに洗い流してください。

基本仕様 ゲルコート層により表面が保護されたポリエステル樹脂製人工大理石

構造図



寸法公差	100mm以下	±2mm
	101mm以上500mm以下	±3mm
	501mm以上	±4mm

カラーバリエーション

プレーンシリーズ



マイルドシリーズ



オニックスシリーズ



ポリエステル人工大理石

表面に艶があり、深みのある色合いが特徴的です。
 汚れも付きにくく、お手入れも容易に行えます。

※マイルドシリーズ・オニックスシリーズの流れ模様は平面部のみとなります。
 ボウル内部には模様が入りませんのでご了承ください。
 ※写真は印刷の為、現物と色調が多少異なります。

販売店



□ 本社
 〒501-2603 岐阜県関市武芸川町八幡7-1
 TEL (0575) 46-1106 FAX (0575) 46-1074

□ 建材事業部・総合研究所
 〒509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町1-84
 TEL (058) 379-2538 FAX (058) 322-5382

e-mail kenzaimec@timec-g.jp
 http://www.timec-g.jp/kenzaimec/

※このカタログの掲載商品の色は、印刷のため現品と多少異なる場合がございます。
 ※このカタログの掲載商品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※お客様の個人情報は、ホームページ掲載のプライバシーポリシーに添って適切に取扱っております。